




AGF 20

Industrial Connectors:Meß- und Prüfzubehör:Abgreifklemmen:4 mm System

Produktbeschreibung

Beschreibung	Abgreifklemme aus vernickeltem Stahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen. Buchsensteckanschluss und Lötanschluss möglich.
Typ	AGF 20
Bestell-Nr.	930 120-000
System	4 mm System
Klemmbereich	10 mm
Gehäusefarbe	metallfarben

Zeichnung



Technische Daten

Kontaktart	ungefederte Buchse
Anschlußart	4 mm Buchse, löten
Bemessungsspannung	DC 60 V
Durchgangswiderstand	15 mOhm

Werkstoff

Kontaktmaterial	Stahl
Kontaktflächenmaterial	vernickelt
Gehäusematerial	Stahl

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-25 °C bis +100 °C
-------------------	--------------------