

# Produktdatenblatt

**3477UVH080P62**

EAN 4031582306217

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz.

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager, mit Fadenschutz, Plattenbefestigung



Rad-Ø	80 mm
Reifenbreite	35 mm
Plattenabmessung	105 x 85 mm
Plattenlochabstand	80/77 x 60 mm
Plattenloch	9 mm
Ausladung	44.5 mm
Störkreis-Ø	246 mm
Bauhöhe	108 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.95 Kg / daN
Tragfähigkeit	100 Kg / daN
Tragfähigkeit, statisch	200 Kg / daN
Härte der Lauffläche	A 95 Shore

## Varianten:

