

Brother MFC-J4420DW

4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit WLAN, 6,8 cm Touchscreen und DIN A3 Druckfunktion

Das MFC-J4420DW ist das optimale Gerät für alle anspruchsvollen Aufgaben am Arbeits- oder nutzen die Möglichkeit sich über ihre Mobilgeräte via Apple AirPrint, Google Cloud Print™ oder Brother iPrint&Scan mit dem Gerät zu verbinden. Mit der hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten/Min.¹ in Farbe werden alle Druckaufträge schnell erledigt. Das MFC-J4420DW druckt automatisch beidseitig bis zu DIN A4, über den automatischen 20 Blatt ADF scannen, kopieren und faxen Sie auch mehrseitige Vorlagen schnell und bequem. Mit den optionalen XL-Tintenpatronen verfügt das MFC-J4420DW zudem über günstigere Folgekosten als viele vergleichbare Farblasengeräte.

- Bis zu 18 Seiten/Min.¹ in Farbe und 20 Seiten/Min.¹ in S/W
- Bis zu 6.000 x 1.200 dpi Druckauflösung
- 150 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
- 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Web Connect und Brother Apps & Lösungen
- DIN A4 Vorlagenglas und 20 Blatt ADF
- Werbefax-Löschfunktion und PC-Fax-Funktion
- USB 2.0 Hi-Speed und 802.11b/g/n (WLAN) Schnittstelle
- 3 Jahre Herstellergarantie



Verbrauchsmaterial:

Patronen Schwarz: LC-223BK für ca. 550 Seiten²; LC-227XLBK für ca. 1.200 Seiten²
Patronen Cyan: LC-223C für ca. 550 Seiten²; LC-225XLC für ca. 1.200 Seiten²
Patronen Magenta: LC-223M für ca. 550 Seiten²; LC-225XLM für ca. 1.200 Seiten²
Patronen Gelb: LC-223Y für ca. 550 Seiten²; LC-225XLY für ca. 1.200 Seiten²

Lieferumfang:

Brother MFC-J4420DW inkl. Starterpatronen (CMYK) für je ca. 350 Seiten², Treiber für Windows und Mac, Brother Control Center 4 Software für Windows (CD-ROM), Brother Control Center 2 Software für Mac (CD-ROM), Nuance Paperport® 12SE (Win), Newsoft® OCR (Mac), Benutzerhandbuch (auf CD-ROM), Installationsanleitung, Faxkabel, Stromkabel. Ein Datenkabel ist **NICHT** im Lieferumfang enthalten.

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter <http://support.brother.com/>

Abmessungen und Gewicht:

Mit Karton (B x H x T) 569 x 398 x 265 mm / 11,9 kg
Ohne Karton (B x H x T) 480 x 188 x 290 mm / 9,5 kg

Bei Abbildung des Gerätes zu verwendende Logos:



¹gemäß ISO/IEC 24734
²gemäß ISO/IEC 24711