

**ARTIKEL-NUMMER: 2299500****DeepBlue Winter**

Handling öliger oder fettiger Teile in kalter Arbeitsumgebung. Arbeiten in feuchtem Außenbereich. Montagearbeiten in fettiger/öliger Arbeitsumgebung.

Honeywell**Überblick****Artikelnummer**

2299500

Produkttyp

Handschuhe

Programm

Allgemeine Anwendung

Produktlinie

Kälte

Marke

Honeywell

Branche

- Branche
- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Bauindustrie
- Garten- und Landschaftsbau
- Logistik
- Wartung und Instandhaltung
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Transportwesen

Produktverwendung

Handling öliger oder fettiger Teile in kalter Arbeitsumgebung. Arbeiten in feuchtem Außenbereich. Montagearbeiten in fettiger/öliger Arbeitsumgebung.

Eigenschaften und Nutzen**Funktion**

Strickhandschuh aus Polyamid
Komplett mit blauem Nitrilschaum beschichtet.
Vollständig gefüttert mit Polar-Fleece.
Verschluss am Bündchen
Strickstärke 13.
Länge: 25 cm

Nutzen

KOMFORT

Die ergonomisch nahtlose Strickausführung entspricht besser der natürlichen Form der Hand und sorgt dadurch für eine bessere Stärke und Haltbarkeit sowie hohen Komfort

Das Fasergarn sorgt für eine verringerte Flusenbildung für besonders sensible Anwendungen und lässt sich für eine längere Nutzung einfach waschen.
 Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastempfinden.
 Die Schaumbeschichtung optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs.
 Der Nitrilschaum verbessert die Griffsicherheit.
 Die Strickausführung sowie der Verschluss bieten guten Halt.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
 Die Nitrilbeschichtung bietet hervorragende Abriebfestigkeit und Ölundurchlässigkeit auf der gesamten Hand.
 Das Polar-Fleece sorgt für eine sehr gute Kälteisolierung.

Technische Beschreibung

Beschreibung

CE-KATEGORIE: II Mittlere Risiken
 Entspricht den Normen:
 EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen
 EN 388-2003 Mechanische Risiken
 EN511-2006 Kälteschutz

MERKMALE:

Strickhandschuh aus Polyamid
 Komplett mit blauem Nitrilschaum beschichtet.
 Vollständig gefüttert mit Polar-Fleece.
 Verschluss am Bündchen
 Strickstärke 13.
 Länge: 25 cm

Produkttechnologie

Gestrickt und beschichtet

Faser

Polyamide und Polar-Fleece

Strickstärke

13

Beschichtungstyp

Nitrilschaum

Beschichtungsfarbe

Blau

Länge

25 cm

Unbedenklichkeit

Gemäß den Europäischen Normen

Tastgefühl

Klasse 5

Größen

7-12

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	1
Reißfestigkeit	2
Durchstichfestigkeit	1

EN 511- Schutz bei niedrigen Temperaturen:

Beständigkeit gegen leitende Kälte	X
Beständigkeit gegen Kontaktkälte	1
Wasserdurchlässigkeit	X

Verpackungsetikett

Kennzeichnung

CE HONEYWELL
2299500 XX
EN 420
EN 388: 4121
EN 511: X1X

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

2

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer

Warten auf Zertifikat

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

Warten auf Zertifikat

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 105

Benutzerinformationen

105

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungsgröße: 10 Paar.
Karton mit 100 Paar.

Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Wenden Sie sich bezüglich Reinigungsanweisungen an Honeywell Safety Products.