

FPMA-C400SILVER

SUPPORTO DA SOFFITTO NEOMOUNTS PER

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo*	32 inch
Dim. max. schermo*	60 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	35 kg (per schermo)
Schermi	1
Minimo VESA	200x200 mm
Massimo VESA	600x400 mm

FUNZIONALITÀ

Tipologia	Inclinazione Girare Mobilità completa
Regolazione altezza	64-104 cm
Regolazione della profondità	8 cm
Inclinazione (gradi)	25°
Perno (gradi)	60°
Tipo di regolazione	Manuale

INFORMAZIONI

Colore	Argento
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371442712

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

FPMA-C400SILVER è un supporto da soffitto per schermi LCD/LED/Plasma fino a 60" (152 cm).

Il montaggio a soffitto Neomounts, modello FPMA-C400SILVER consente di collegare uno schermo LCD/LED/PLASMA sul soffitto.

Utilizzate un montaggio a soffitto per sfruttare pienamente le capacità del vostro schermo. Il montaggio è facile da regolare in altezza. È inoltre possibile inclinare lo schermo in senso verticale e orizzontale, questo crea l'angolo di visione ideale. I cavi sono tenuti fuori dalla vista attraverso la predisposizione di passaggio all'interno della colonna.


Il supporto FPMA-C400SILVER ha un punto di articolazione ed è adatto a schermi fino a 60" (152 cm) con una capacità massima di trasporto di 35 kg. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA da 200x200 fino a 600x400 mm. In ambienti con presenza di controsoffitto è possibile acquistare separatamente una cover cod. FPMA-CRS6 per eseguire una finitura perfetta.

Se si necessita invece aumentare la distanza dal soffitto è possibile acquistare tubi più lunghi i quali sostituiscono l'originale:

- 100 cm FPMA-CP100
- 150 cm FPMA-CP150
- 200 cm FPMA-CP200
- 250 cm FPMA-CP250
- 350 cm FPMA-CP350

FPMA-C400SILVER

SUPPORTO DA SOFFITTO NEOMOUNTS PER



Neomounts

Measuring unit: mm