



Winkelschleifer AGVM 24-230 GEX

Leistungsstarker 2400 Watt/230 mm Winkelschleifer mit Totmannschalter

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- **B-Guard Sicherheitskupplung** schützt den Anwender vor Rückschlägen der Maschine
- Softstart (Anlaufstrombegrenzung) und Wiederanlaufsperr
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Drehbarer Handgriff für jede Arbeitssituation
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 Watt
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 U/min
Max. Trenntiefe	68 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	5,8 kg

Lieferumfang

Netz Kabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer

Artikelnummer: 4933 402475
EAN Code: 4002395 234370

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!