

HF 2/10



Modell	Länge
HF 2/10	2 m

Technische Details:

Artikelbezeichnung	Gliedermaßstab
Material	Buche
Oberfläche	lackiert, weiß/gelb
Skalierung	mm/cm, 2-teilig, beidseitig bedruckt
Anzahl Glieder	10
Gliederstärke	3.2 mm
EG-Genauigkeitsklasse	III
Gelenke	Stahl, epoxidbeschichtet

EIGENSCHAFTEN:

- Ausgesuchtes Buchenholz für hohe Härte und Festigkeit
- Verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
- Hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
- Robuste Scharniere aus hochwertigem Federstahl, epoxidbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz