

**Artikelnummer:** 129262

**Kurzbeschreibung:** Elektrische disselpalaar E-DH1239MG

**Langbeschreibung:** Elektrische disselpalaar E-DH1239MG:

Goed bedienbaar apparaat in meeloop-uitvoering met 1,2 t draagvermogen. Deze hefwagen met diesel uit de E-DH12 MG-serie kenmerkt zich door hoge prestaties en een hoge hefhoogte van 3,9 meter. Eersteklas mastprofielen en precisiemastrollen zijn een garantie voor kwaliteit en veiligheid. Bovendien zijn de apparaten met vele functies uitgerust, die volautomatisch worden



uitgevoerd en die het gebruik nog veiliger maken. Zo wordt de rijnsnelheid automatisch begrensd als de hefhoogte de 500 mm overschrijdt of als de diesel omhoog is.

**Kenmerken:**

- Wendbaar en manoeuvreren kost weinig kracht

- Opzij aangebrachte diesel voor een veilige en eenvoudige bediening

- Opzij geplaatst accuwisselsysteem

- Automatisch stapvoets als de diesel omhoog is

- Automatisch in stand-bystand bij niet in gebruik

- Accustatus- en laadindicatie met bedrijfsurenteller

- Onderhoudsarme en krachtige AC-draaimotor

**Technische gegevens:**

- Bouwhoogte (met vork beneden): 2420 mm

- Max. hefhoogte: 3900 mm

- Bouwhoogte (met vork bovenaan): 4229 mm

- Gewicht: ca. 1050 kg

- Draagvermogen: 1200 kg

- Lastzwaartepuntafstand: 600 mm

- Vorkhoogte als de vork omlaag is: 90 mm

- Vrije hefhoogte: 100 mm

- Afm. vork (lxbxh): 1150 x 180 x 60 mm

- Draagbreedte: 550 mm

- Buitenafm. (lxb): 1831 x 800 mm

- Draaicirkel: 1463 mm

- Wiel: polyurethaan

- Wiel: a 230 x 75 mm breed

- Tandemwielen: a 85 x 85 mm breed

- Rijsnelheid met/zonder vracht: 5,0/5,5 km/s

- Hefsnelheid met/zonder vracht: 127/150 mm/s

- Rijmotor: 1,1 kW

- Hefmotor: 2,2 kW

- Accucapaciteit: 24/210 V/Ah

- Oplader (extern): 24/30 V/A

