



NOTE (NOTES)

1 FINITURA (FINISH): STAGNATO 3.5µM TIN PLATED 3.5µM.

2 FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µM NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5µM NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3µM DI NI. (DUPLIX PLATED 0.4µM GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5µM TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3µM NICKEL).

3 FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µM NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5µM NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3µM DI NI. (DUPLIX PLATED 0.8µM GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5µM TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3µM NICKEL).

4 MATERIALI (MATERIALS):
 -BLOCCHETTI: POLIESTERE AUTOESTINGUENTE UL94V-0, COLORE NERO. (HOUSINGS: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR BLACK).
 - TIN AND GOLD PLATED CONTACTS: BRASS

58.5	53.34	280388-3	5	280388-2	280388-1	22
48.3	43.18	281019-3	5	281019-2	5 281019-1	18
40.7	35.56	280387-3		280387-2	280387-1	15
33.1	27.94	280521-3	5	280521-2	280521-1	12
25.4	20.32	280509-3	5	280509-2	280509-1	9
22.9	17.78	280385-3		280385-2	280385-1	8
12.7	7.62	280384-3	5	280384-2	280384-1	4
D	B	NUMERO (PART NUMBER) 3		NUMERO (PART NUMBER) 2	NUMERO (PART NUMBER) 1	NO. POS.

CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY **DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO**

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION

TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
 ± 0.3
 ANGOLI (ANGLES) ± 2°

MATERIALI (MATERIALS)
 VEDERE NOTA (SEE NOTE) 4 SCALA (SCALE) 5:1

STE TE Connectivity

DIS. (DR.) G. CAMPIA 12 FEB 90 DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPMODU II HEADER
 ASS. IES, STRAIGHT, DOUBLE ROW

LOC. SIZE NUMERO (DWG NO) REV. FOGLIO (SHEET) DI (OF) 1
 I A3 C - 280384 T 1

5 P.N. OBSOLETE

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST.)