



Description:

Bacs t. 3, vert en polypropylène incassable et indéformable (PP) pour s'adapter à un grand nombre de domaines d'utilisation avec une grande variété d'accessoires

- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- empilables de façon sécurisée
- taille 3 en 5 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert, transparent)
- volumes d'espace/de débordement : 3,00 L / 1,76 L
- Charge admissible 10 kg/capacité d'empilement : 179 kg
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +80° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- 3 logements de cloison max. (transversalement)
- Accessoire séparé : Cloisons de séparation
- multiples possibilités d'agrandissement grâce à différents systèmes de suspension : Rails muraux, panneau mural à fentes, rayonnages fixes et mobiles
- disponible sur demande pour de grandes quantités taille 3 en matériau conducteur noir : Résistance superficielle 10^3 à 10^6 Ohm
- p=profondeur= 242 mm, l=largeur=146 mm, h=hauteur=127 mm
- Cotes intérieures : 203x130x114 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	673400
GTIN	4007228673401
Tarif douanier	39231090
Unité d'emballage (VE)	26

Couleur	vert
Volume en l	3,00
Poids (kg)	0,17
T x B x H (mm)	242 x 146 x 127

Suremballage

Contenu en morceaux	26
T x B x H (mm)	800 x 290 x 394

Poids par récipient (kg)	4,92
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	20
Nombre de couches	4
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,726

Carton par étage	5
Poids (kg)	118,4