



Leírás:

25 literes, beosztás nélküli ballonok, natúr színben, rendkívül vastag falú kivitelben, törésálló polietilénből

- a nagy, 50 mm átmérőjű nyílás segíti az egyszerű feltöltést, kiürítést és tisztítást
- elveszíthetetlen csavaros zárósapka
- derítőkannaként is jól használható
- zsírokkal, gyantákkal, lúgokkal, olajokkal és savakkal szemben nagymértékben ellenálló
- UV-sugárzás elleni védelem - hosszú élettartam
- menetes dugóval zárható nyílás leeresztő csapok és sarokszelepek becsavarásához (22 mm-es széles menet)
- kérésre kapható: egyedi gyártmány menetes dugónyílás nélkül, nyomás címkézés, egyedi beosztás és szín rendelhető
- külön tartozék: Leeresztő csapok (cikksz. 550100+560100), sarokszelepek (cikksz. 520100+520700)
- Pótalkatrészek: fogófül, ill. hordozófül, Ø 65 mm-es csavaros zárósapka és dugókészlet, amely menetes dugókból és 2 tömítésből áll
- élelmiszer-biztonságos, hőálló: -20 ° C és + 70 ° C között és biszfenol A (BPA) mentes
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 50 mm / a = menet belső átmérője = 65 mm
- átmérő d=275 mm / magasság ma=580 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	823500
GTIN	4007228702972
Vámtarifa	39233090
Csomagolási egység (PU)	2

szín	természetes
Térfogat L-ben	25
Súly (kg)	1,78
M x S x M (mm)	275 x 275 x 580

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	2
M x S x M (mm)	518 x 335 x 680

KE bruttó tömege, kg	4,17
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	15
Rétegek száma	3
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,19

Kartonok száma rétegenként	5
Súly (kg)	82,55