

## Rękojeści cylindryczne obrotowe stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Oś obrotowa – stal nierdzewna 1.4305.

Uchwyt obrotowy – stal nierdzewna 1.4305.

Pierścień rozprężny – stal nierdzewna 1.4310.


#### Wersja:

Z połyskiem.

#### Montaż:

Nad sześciokątem wewnętrznym na osi.

### Rysunki



### Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	D2	L	L1	SW
K1000.105	M5	16	12,5	8	60	3
K1000.206	M6	20	16,5	9	72	3
K1000.308	M8	25	21,5	12	90	3