

## Cemo Streugutbehälter Plus3

Inhalt 200 l, Höhe x Länge x Breite  
690 x 890 x 600 mm, Aus GFK  
(glasfaserverstärkter Kunststoff),  
Behälter grau, Deckel orange,  
Wände geschlossen, Unterbau  
Staplertaschen

Artikelnummer: 148584



## Cemo GFK-Streugutbehälter Plus3 mit Staplertaschen

Streugutbehälter

- Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
- Inhalt 200 l
- Höhe x Länge x Breite 690 x 890 x 600 mm
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Behälter grau, Deckel orange
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Unterbau Staplertaschen
- für den Staplertransport geeignet
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

### Technische Details




Außeneinrichtung	Winterdienst	Farbe Deckel	orange
Winterdienst	Streugut-Handling	Euronorm	nein

Behältertyp	Streugutbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	200 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	690 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Länge	890 mm	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
Breite	600 mm	unterfahrbar	ja
Form	rechteckig	Unterbau	Staplerfaschen
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Transport	Staplertransport
Farbe	grau	Anlieferung	zerlegt
Deckel	ja	Gewicht	12,8 kg
Deckeltyp	Klappdeckel		

## Zubehör

775078		Vorhängeschloss für Streugutwagen
--------	--	-----------------------------------

## Dazu passt auch ...

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante