

BS-ROLLEN

Lenkrolle

Traglast 400 kg, Durchmesser x Breite 100 x 50 mm, Naben Länge x Ø 60 x 20 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Felge aus Gusseisen, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 502866

BS-ROLLEN Schwerlastrad

Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 400 kg
- Durchmesser x Breite 100 x 50 mm
- Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- geräuschreduziert
- Nabe mit Kugellager
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Felge aus Gusseisen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
- Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 35 mm

Technische Details

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------|--------|
| Fördertechnik | Rollen | Fadenschutz | nein |
| Rollentyp | Schwerlasträder | Gesamthöhe | 100 mm |
| Bauform | Lenkrolle | Länge Nabe | 60 mm |
| Traglast | 400 kg | Nabenbohrung | 20 mm |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------|
| Bereifung | Polyurethan | Radbreite | 50 mm |
| Durchmesser Rad | 100 mm | Ausladung | 35 mm |
| Material Felge | Gusseisen | Lauffläche Eigenschaft | geräuschreduziert |
| Radlager | Kugellager | Länge Platte | 138 mm |
| Geeignet für Bodentyp | glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben | Breite Platte | 110 mm |
| Befestigungselement | Platte | Schraubloch Abstand | 105x75/80 mm |
| elektrisch leitend | nein | Durchmesser Schraubloch | 11 mm |
| Material Gehäuse | Stahl | Oberfläche Gehäuse | verzinkt |
| Schwenklager | Kugellager | Gewicht | 4,5 kg |
| Feststeller | ohne | | |

Zubehör

502892



Rad, Traglast 400 kg, Durchmesser x Breite 100 x 50 mm, Naben Länge x Ø 60 x 20 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Felge aus Gusseisen

Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen