

Bodenhülse mit Platte zum Einbetonieren (Ankerkorb)

- Rundrohr mit Platte (Ankerkorb)
- verzinkt
- Platte 100 x 150 mm
- Lochabstand 70 x 122 mm
- Länge: 400 mm
- mit Erdanker, zum Befestigen von **umlegbaren Absperrpfosten** nur dieser Bauart



Modellbeispiel Bodenhülse mit Platte zum Einbetonieren Art. 470.60

Ausführung: Ausführung/Länge

Lieferzeit Artikel-Nr. Bezeichnung

 470.60 Bodenhülse mit Platte zum Einbetonieren (Ankerkorb)

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Absperrpfosten -Bollard- Ø 60 mm -alle Varianten-, wahlweise mit Ösen

Stahlrohr Ø 60 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
Material: Stahl, feuerverzinkt



Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm -alle Varianten-, wahlweise mit Ösen

Rundrohr Ø 76 mm
Material: Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur: 900 mm



Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, Stahl, herausnehmbar, feststehend o. umlegbar, optional Ösen

Vierkantrrohr 70 x 70 mm
Material: Stahl, feuerverzinkt
mit aufgeschweißter Stahlkappe



Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm mit 8 mm Dreikantverschluss

Material: Vierkantrrohr, verzinkt
Höhe über Flur: 900 mm
8 mm Dreikantverschluss



Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm aus Stahl, zum Einbetonieren oder Aufdübeln, umlegbar

Vierkantrrohr 70 x 70 mm
Höhe über Flur: 500 mm
Überfahrhöhe: 90 mm



Sperrkettenpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, mit integrierter und verschließbarer Öse

Maße Vierkantrrohr: 70 x 70
Wandstärke: 3 mm
Höhe über Flur: 900 mm