



Sechskantschraube SKT

Gruppe: 1370

Technische Daten

| Gewinde | zulässige Last (Zug) |
|---------|----------------------|
| M8 | 15,6 kN |
| M10 | 24,7 kN |
| M12 | 35,9 kN |
| M16 | 66,7 kN |

Ausführung: DIN 933

Material: Stahl Güteklasse 8.8, galvanisch verzinkt

| Typ | Länge [mm] | G [kg] | Verp. [Stück] | Artikel- Nr. |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------------|
| M8/20 | 20 | 0,01 | 100 | 138459 |
| M8/25 | 25 | 0,01 | 100 | 138431 |
| M8/30 | 30 | 0,02 | 100 | 138574 |
| M8/40 | 40 | 0,02 | 100 | 138440 |
| M8/60 | 60 | 0,02 | 100 | 114705 |
| M8/80 | 80 | 0,03 | 100 | 114714 |
| M8/100 | 100 | 0,04 | 100 | 138608 |
| M8/110 | 110 | 0,04 | 100 | 124975 |
| M10/20 | 20 | 0,02 | 100 | 138617 |
| M10/25 | 25 | 0,02 | 100 | 138468 |
| M10/30 | 30 | 0,03 | 100 | 138626 |
| M10/40 | 40 | 0,03 | 100 | 114158 |
| M10/60 | 60 | 0,04 | 100 | 138635 |
| M10/80 | 80 | 0,05 | 50 | 114723 |
| M10/100 | 100 | 0,06 | 50 | 114732 |
| M10/120 | 120 | 0,07 | 50 | 138644 |
| M12/25 | 25 | 0,04 | 100 | 138662 |
| M12/30 | 30 | 0,04 | 100 | 138477 |
| M12/40 | 40 | 0,05 | 50 | 138671 |
| M12/60 | 60 | 0,06 | 50 | 138680 |
| M12/80 | 80 | 0,07 | 50 | 138705 |
| M12/100 | 100 | 0,09 | 50 | 138714 |
| M12/120 | 120 | 0,10 | 50 | 114750 |
| M16/25 | 25 | 0,07 | 50 | 138723 |
| M16/30 | 30 | 0,08 | 50 | 138732 |
| M16/45 | 45 | 0,10 | 50 | 138741 |
| M16/60 | 60 | 0,12 | 50 | 138556 |
| M16/80 | 80 | 0,14 | 25 | 138750 |
| M16/100 | 100 | 0,17 | 25 | 138769 |
| M16/120 | 120 | 0,19 | 25 | 114778 |