

Elo Touch Solutions EloPOS System - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung)

1 x Core i5 8500T / 2.1 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen - Schwarz



| | |
|---------------------|---------------------|
| Gruppe | Tablet-PCs |
| Hersteller | Elo Touch Solutions |
| Hersteller Art. Nr. | E939305 |
| EAN/UPC | 0843173116150 |

Beschreibung

EloPOS System - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i5 8500T / 2.1 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | EloPOS System - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 8500T 2.1 GHz - vPro - 16 GB - SSD 256 GB - LED 39.6 cm (15.6") |
| Typ | POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung) |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Platform |
| Prozessor | 1 x Intel Core i5 (8. Gen.) 8500T / 2.1 GHz (3.5 GHz) (6 Kerne) |
| Prozessorsockel | LGA1151 Socket |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| Cache-Speicher | 9 MB |
| Cache pro Prozessor | 9 MB |
| RAM | 16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Massenspeicher-Controller | SATA (SATA 6Gb/s) |
| Festplatte | SSD 256 GB - SATA 6Gb/s - M.2 |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | 39.6 cm (15.6") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen |
| Grafik-Controller | Intel UHD Graphics 630 |
| Audioausgang | Stereo |
| Netzwerk | GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit-Version |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.62 cm x 22.12 cm x 36.93 cm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.