



LED-Stiftleuchte PLC20B, Batteriebetrieb

Inspektionsleuchte mit LED im Kugelschreiberformat!

- geringes Gewicht von 180 g
- mit einfach zu bedienendem Clipschalter

Technische Details:

- Lichtleistung: 13 Lumen
- Farbtemperatur: 8.000 - 9.000 Kelvin
- Farbwiedergabeindex (Ra): 70
- Lieferung inkl. 2 Micro AAA Batterien
- Maße: Länge: 122,5 mm

Anwendungsbeispiel:

- optimal geeignet für alltägliche Einsätze im Haus, Garten, Garage oder Auto



LED-Stiftleuchte PLC20B



LED-Stiftleuchte PLC20B, Verpackung

Produkt	Leuchtwerte	Lichtstrom	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Stiftleuchte PLC20B		13 Lumen	schwarz / silber	1600-0457	18005990