

FLEX

Patchkabel, Kat. 8.1, U/FTP, extra dünn

- Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
- kompatibel zu 40GBASE-T, 25BASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Übertragungsfrequenz bis zu: 2.000 MHz
- gemäß FLUKE DSX-8000 Kat. 8 CHANNEL TEST 2.000 MHz
- Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
- Belegung: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: Kat. 8.1
- abwärtskompatible Versionen: Kat. 6A und darunter
- Schirmungsklasse: U/FTP (PIMF)
- Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Adern Material: Kupfer
- Stecker: vergossen, geschirmt
- Knickschutz: ja
- Rastnasenschutz: ja
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: TPE (halogenfrei)
- Durchmesser Kabel (ca.): 4,3 mm
- Farbe: schwarz

Anwendungsbeispiele:

- ideal für den Einsatz in Büros, Rechenzentren, Heimnetzwerken und anderen Umgebungen, in denen schnelle und zuverlässige Verbindungen gebraucht werden
- durch dünne und flexible Kabelform mühelose Installation in engen Räumen und Ecken ohne Leistungsbeeinträchtigung



Patchkabel, Kat. 8.1, U/FTP, extra dünn

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel, extra dünn	Kat. 8.1	U/FTP	schwarz	schwarz	0,25 m		FL31-47005	22229850
		U/FTP	schwarz	schwarz	0,50 m		FL31-47015	22229851
	Kat. 8.1	U/FTP	schwarz	schwarz	1,00 m		FL31-47025	22229852
		U/FTP	schwarz	schwarz	1,50 m		FL31-47155	22229853
	Kat. 8.1	U/FTP	schwarz	schwarz	2,00 m		FL31-47035	22229854
		U/FTP	schwarz	schwarz	3,00 m		FL31-47045	22229855
	Kat. 8.1	U/FTP	schwarz	schwarz	5,00 m		FL31-47055	22229856
		U/FTP	schwarz	schwarz	7,50 m		FL31-47065	22229857
	Kat. 8.1	U/FTP	schwarz	schwarz	10,00 m		FL31-47075	22229858