

BS-ROLLEN


chariot avec barre de poussée

BS ROLLEN®

force 150 kg, plateau longueur x largeur 653 x 415 mm, plateforme en plastique, rehausse 1 ridelle (ajourée), barre de poussée et roulettes rabattables, châssis en aluminium/noir, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 150332



BS-ROLLEN Chariot avec barre de poussée pliable

BS-ROLLEN chariot avec barre de poussée

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 653 x 415 mm
- hauteur de charge 183 mm
- plateforme en plastique
- rehausse 1 ridelle (ajourée)
- barre de poussée et roulettes rabattables
- châssis en aluminium/noir
- structure en aluminium
- hauteur x longueur x largeur 920 x 653 x 415 mm
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	aluminium
type de chariot	chariots à dossier	poignée	1 pièce
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	150 kg	disposition des roues	rectangulaire
rabattable	oui	Ø de roue	100 mm
fonction rabattable	barre de poussée et roulettes rabattables	hauteur	920 mm
hauteur de charge	183 mm	hauteur de rabattage	85 mm
longueur de plateau	653 mm	longueur	653 mm
largeur de plateau	415 mm	largeur	415 mm
matériau de plateforme	plastique	couleur	aluminium/noir
rehausse	1 ridelle (ajourée)	Poids	8,14 kg
emboîtable	non		