

## Rollcart diable d'empilage

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 480 x 330 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 158312



## Rollcart Diabale d'empilage

### Force 250 kg

diable d'empilage

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 330 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1300 x 530 x 670 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	air
type de diable de manutention	diable d'empilage	roulement	roulement à rouleaux
charge	250 kg	matériau de poignée	plastique
largeur de pelle	480 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	330 mm	matériau de jante	plastique

matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1300 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	530 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	670 mm
rabattable	non	Poids	17 kg
patins pour escaliers	non		

## Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal