


revêtement de sol industriel Orthomat Ribbed

marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 600 mm, longueur max. 18300 mm, normalement inflammable, En PVC avec surface nervurée coloris noir



Numéro d'article: 184376



Revêtement de sol pour atelier Orthomat Ribbed

revêtement de sol industriel

- convient pour le intérieur
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 9 x 600 mm, longueur max. 18300 mm
- En PVC avec surface nervurée coloris noir
- Résistant à la température jusqu'à +60 °C
- conformément à DIN 4102 et DIN 54332
- normalement inflammable
- 1 années de garantie

Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	longueur max.	18300 mm
revêtement de sol	revêtement de sol industriel	équipement revêtement de sol	
confection	marchandise au mètre	conducteur d'électricité	non
lieu d'utilisation	intérieur	difficilement inflammable	non
matériau de surface de roulement	PVC	résistance à la température	jusqu'à +60 °C
surface de revêtement	nervuré	coupe-feu	normalement inflammable

de sol			
couleur	noir	norme	conformément à DIN 4102 et DIN 54332
hauteur	9 mm	garantie	1 années
largeur	600 mm	Poids	2 kg