

## Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fût 60 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 48 x 200 litres et sur palettes européennes fût 36 x 200 litres, entreposage vertical, hauteur x largeur x profondeur 4480 x 3130 x 2770 mm, verrouillable avec porte à battants, 2 niveaux avec caillebotis de sol, en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel



Numéro d'article: 200337



## Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

### pour stockage vertical des fûts et bidons

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour fût 60 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 48 x 200 litres et sur palettes européennes fût 36 x 200 litres, entreposage vertical
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- avec ventilation naturelle
- hauteur x largeur x profondeur 4480 x 3130 x 2770 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œillets de grue pour le transport à vide
- verrouillable avec porte à battants



- 2 niveaux avec caillebotis de sol
- cadre soudé
- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	niveaux de stockage	3 pièce
type de stockage de produits dan	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	2 pièce
type de rayonnage	conteneur adapté au stockage de produits dangereux	type tablette/niveau	caillebotis de sol
champ de rayonnage	rayonnage départ	nombre de tablettes de rétention	2 pièce
lieu de stockage	en plein air	volume de rétention de la tablet	650 l
type de fixation	chevillage au sol à l'aide des embases	type de porte	porte à battants
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	matériau	acier
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	matériau de finition	soudé
hauteur	4480 mm	surface	galvanisé // laqué
largeur	3130 mm	couleur	bleu// RAL 5015
profondeur	2770 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement rayonnage	protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œillets de grue	surface de montant	galvanisé // laqué
capacité	fût 60 x 200 litres	surface de traverses	galvanisé // laqué
capacité de fûts en plastique (m	fût 60 x 200 litres	couleur du montant	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette chimie	fût 48 x 200 litres	couleur traverse	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette norme	fût 36 x 200 litres	exécution couleur	bleu// RAL 5015
entreposage	vertical	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
ventilation et purge armoire	naturel	conseil d'utilisation ordonnance	En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire
utilisation	unilatéral	Poids	2650 kg

## Accessoires

700173

Déchargement par grue/chariot élévateur

## Cela s'adapte aussi ...

148638



palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite

510903



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm