

Rollcart chariot porte-panneaux

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1 600 x 800 mm, rehausses : sans étrier, 7 possibilités d'emboîtement pour étriers, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 203271

Rollcart Chariot porte-panneaux

Force 600 kg

chariot porte-panneaux




- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1 600 x 800 mm
- plateforme en MDF
- rehausses : sans étrier, 7 possibilités d'emboîtement pour étriers
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE
- Ø de roue 200 mm
- roulettes pivotantes avec freins
- 5 années de garantie

Détails techniques









appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	aucun
type de chariot	chariot porte-panneaux	fonction rehausses	7 possibilités d'emboîtement pour étriers
charge	600 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

			roulettes fixes
longueur de plateau	1 600 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	800 mm	Ø de roue	200 mm
matériau	acier	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de finition	soudé	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	MDF	garantie	5 années
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	58 kg
couleur	bleu gentiane // RAL5010		

Accessoires

203276		étrier enfichable, hauteur x largeur 300 x 1 600 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
203279		étrier enfichable, hauteur x largeur 600 x 1 600 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
203281		étrier enfichable, hauteur x largeur 900 x 1 600 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
528761		établi roulant, hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, piètement 4 pieds, équipement : 1 armoire, 2 tablettes, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
530774		tréteau de chantier, en acier, force 200 kg, hauteur x largeur 600 - 1000 x 970 mm, surface d'appui antidérapant et préservant le matériau, largeur x profondeur 970 x 115 mm, pliables pour un gain de place
891181		ventouse de manutention, force horizontale 30 kg, 1 ventouse(s) Ø 120 mm, corps en aluminium, volume de livraison kit de 2 dans une mallette