


## tapis antifatique

### Amsterdam

marchandise au mètre, hauteur x largeur 14 x 600 mm, résiste au feu, En vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée coloris noir/jaune, anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs, résistant contre les huiles et produits chimiques



Numéro d'article: 235482




### tapis antifatique

- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts, mais aussi cabinets d'architecture ou supermarchés / pour sollicitations élevées
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 14 x 600 mm
- En vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée coloris noir/jaune
- bordures biseautées pour marcher sans trébucher et support anti-dérapant RedStop™
- anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs
- résistant contre les huiles et produits chimiques
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181
- résiste au feu selon la classe de protection incendie Bfl-S1,





## Détails techniques

|                                  |   |                              |   |
|----------------------------------|---|------------------------------|---|
| équipement du poste de travail   | revêtement de sol                           | équipement revêtement de sol | bordures biseautées, support anti-dérapant                |
| revêtement de sol                | tapis antifatigue                           | fonction revêtement de sol   | anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs |
| confection                       | marchandise au mètre                        | conducteur d'électricité     | non   |
| convient pour (secteurs)         | zones sèches, industrielles                 | difficilement inflammable    | non   |
| convient pour (application)      | sollicitations élevées                      | résistance                   | Huiles, produits chimiques                                |
| lieu d'utilisation               | intérieur                                   | à manutentionner             | oui   |
| matériau de surface de roulement | vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC | coupe-feu                    | résiste au feu  |
| surface de revêtement de sol     | profilé en tôle larmée                      | norme                        | DIN 51130 // BGR 181                                      |
| couleur                          | noir/jaune                                  | certification                | classe de protection incendie Bfl-S1 // NFSI®             |
| hauteur                          | 14 mm                                       | Poids                        | 3,6 kg  |
| largeur                          | 600 mm                                      |                              |   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 235625 |  | nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts |
|--------|---|--|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213069 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm   |
| 221861 |  | chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE |
| 227867 |  | casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu  |
| 227891 |  | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute  |