

## BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 300 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm



Numéro d'article: 346526

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 300 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 58 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	235 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	60 mm
charge	300 kg	trou de moyeu	20 mm

pneumatique	plastique	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	200 mm	portée	58 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	incassable
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	135 mm
élément de fixation	panneau	largeur de plaque	110 mm
conducteur d'électricité	non	distance trou de vis	105x75/80 mm
matériau de boîtier	acier	Ø de trou de vis	11 mm
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé
frein	sans	Poids	1,88 kg

## Accessoires

347755



roue, force 300 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés