

Rollcart Chariot à escabeau

force 300 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 990 x 590
mm, plateau(x) en bois, a. échelle
sur face avant, châssis avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5010 bleu gentiane,
avec bandage TPE

Numéro d'article: 400762



ROLLCART
TRANSPORT

5
YEARS
WARRANTY



Rollcart Chariot d'entrepôt

Force 300 kg

Chariot à escabeau

- force 300 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 990 x 590 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- a. échelle sur face avant
- rehausse 2 marches
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 1135 x 990 x 590 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE



- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
type de chariot	Chariot à escabeau	matériau	acier
charge	300 kg	conducteur d'électricité	non
longueur de plateau	990 mm	norme européenne	non
largeur de plateau	590 mm	alignement de niveaux	droit
hauteur	1135 mm	rehausses	2 marches
nombre de plateaux	3 pièce	équipement chariot	échelle sur face avant
type de niveau	panneau de bois	rabattable	non
matériau plateau(x)	bois	disposition des roues	rectangulaire
équipement plateau(x)	cadre en acier	Diamètre de roue	125 mm
force plateau	80 kg	roulement	roulement rainuré à billes
longueur	990 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	590 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
Hauteur de la marche	515 mm	garantie	5 années
pneumatique	TPE	Poids	57 kg
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes		