

## BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 350 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 280 x 70 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 186 x 170 mm



Numéro d'article: 713966

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 350 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 280 x 70 mm
- moyeu longueur x Ø 84 x 25 mm
- espacement des trous des vis 140x105 mm, Ø trou des vis 14 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- double blocage
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 186 x 170 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	oui
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	325 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	84 mm
charge	350 kg	trou de moyeu	25 mm
pneumatique	caoutchouc plein	largeur de roue	70 mm
Ø de roue	280 mm	portée	80 mm
matériau de jante	tôle d'acier	propriété surface de roulement	non tachant
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	186 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	largeur de plaque	170 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	140x105 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	14 mm
matériau de boîtier	acier	surface de jante	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé
frein	double blocage	Poids	8,95 kg

## Accessoires

714109



roue, force 350 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 280 x 70 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés