

Feuille de données du produit



Article N°: 13540/7016 Rouleur à plateaux "Gamme en gris"

Equipements de manutention



Construction en profilé d'acier, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. 2 plateaux en mélaminé surface gris moyen avec rebord de 15 mm, distance entre les plateaux : 400 mm. Hauteur totale : 630 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatibles pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	605
Largeur de surface utile (mm)	408
Hauteur plateaux (mm)	194, 623
Charge par plateau (kg)	100
Longueur totale (mm)	677
Largeur totale (mm)	414
Hauteur totale (mm)	638
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	17
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976948812