



d ₁	d ₂	s	für Schrauben mit Gewinde
6,4	17	3	M 6
8,4	23	4	M 8
10,5	28	4	M 10
13	35	5	M 12
15	40	5	M 14
17	45	6	M 16
21	50	6	M 20
25	60	8	M 24
31	68	10	M 30

Ausführung

- Vergütungsstahl
 - vergütet
Härte (350 + 80) HV 30
 - phosphatiert
 - gestanzt
Schnittkanten nicht bearbeitet
- RoHS

Hinweis

Scheiben DIN 6340 werden vorwiegend als Unterlegscheiben bei Langlöchern angewendet.

Die Größe 15 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

siehe auch...

- *Hochfeste Unterlegscheiben GN 6339* → Seite 1088

Bestellbeispiel

DIN 6340-17

1 d₁