

## Glastürkühlschrank CD 350 mit 2 Türen

Umluft-Glastürkühlschrank mit separatem Ein-Ausschalter für die LED Innenbeleuchtung und Temperaturanzeige in der Bedienblende. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen in der Höhe verstellbar. Die 2 Isolierglastüren mit aufgesetzter Griffleiste besitzen eine servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Türmagnetsteckdichtung. Leichte Bodenebenenheiten lassen sich durch die zwei vorne angebrachten höhenverstellbaren FüÙe ausgleichen.

Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer fünfstufigen Skala ist am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 5 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung).

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich, wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotel, Motels und Catering.

Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.



Artikel-Nr.: 9190003  
GTIN: 4059395000047



### Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz
- Stufe 1 geringste Kühlung
- Stufe 5 höchste Kühlung
- Temperaturanzeige in der Bedienblende 0 bis 5
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostauflagen
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 2 Isolierglastüren im Aluminiumrahmen mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

- Vorne höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	CD 350
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	1730 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	12 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	322 Dosen 0,33 Liter oder 154 PET-Flaschen 0,5 Liter
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,23 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	72 kg
<b>Serienzubehör</b>	6 Roste, weiß rilsaniert
<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	32 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	65 %
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Luftschallemissionsklasse</b>	D
<b>Luftschallemission</b>	43 dB
<b>Höchste Ø Fachtemperatur</b>	5 °C
<b>Höchste Umgebungstemperatur</b>	32 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	350 l
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	744 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	49,5
<b>Klimaklasse</b>	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
<b>Temperaturklasse</b>	K4
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	469827
<b>EU-Label Verordnung</b>	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



KBS Gastrotechnik GmbH

CD 350 2 türig



**744** kWh/annum



8102/6102

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost

Rost

GTIN: 4059395000146

Artikel-Nr.: 9190099

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**