

Glastürkühlschrank CD 350 mit 2 Türen

Umluft-Glastürkühlschrank mit separatem Ein-Ausschalter für die LED Innenbeleuchtung und Temperaturanzeige in der Bedienblende. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen in der Höhe verstellbar. Die 2 Isolierglastüren mit aufgesetzter Griffleiste besitzen eine servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Türmagnetsteckdichtung. Die vorne am Gerät befindlichen 2 höhenverstellbare FüÙe gleichen kleinere Bodenunebenheiten aus.

Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer fünfstufigen Skala ist am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 5 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung).

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich, wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotel, Motels und Catering.

Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.



Artikel-Nr.: 9190003
GTIN: 4059395000047



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz
- Stufe 1 geringste Kühlung
- Stufe 5 höchste Kühlung
- Temperaturanzeige in der Bedienblende 0 bis 5
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostauflagen
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 2 Isolierglastüren im Aluminiumrahmen mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	A
Herstellerkennung	CD 350
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1730 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Anzahl der Türen	2
Bestückungsmöglichkeit	322 Dosen 0,33 Liter oder 154 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,23 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	72 kg
Serienzubehör	6 Roste, weiß rilsaniert
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	43 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	350 l
Energieverbrauch im Jahr	744 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	49,5
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	469827
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



KBS Gastrotechnik GmbH

CD 350 2 türig



744 kWh/annum


350 L

 **5°C**

 **≤ 32°C**

8102/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost

Rost

GTIN: 4059395000146

Artikel-Nr.: 9190099

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de