

Krepp 3022

Krepp 3022 Papierklebeband, stark gekreppt, einseitig selbstklebend, schmiegsam und reißfest, hohe Dehnungsreserve, randscharfe Konturenverklebung, Applikation in engen Radien und an komplizierten Formen möglich.

| | |
|--------------------------------|---|
| Träger | Papier 70g/m ² , hochgekreppt |
| Kleber | Naturkautschuk |
| Farbe | gelblich |
| Dicke | 300µ |
| Reißdehnung | < 40 % |
| Reißkraft längs | > 62,5 N / 25 mm |
| Klebkraft /Stahl | > 5,5 N / 25 mm |
| Temperaturbeständigkeit | +60° C, |
| Prüfungsnorm | AFERA |
| Längen | 50 m, |
| Breiten | 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50, 60, 75, 100 mm Sonderbreiten auf Anfrage |
| Lagerbedingungen | trocken und staubfrei bei Raumtemperatur im Originalkarton bis zu 12 Monaten ab Versand |

1) Parameter der Spezifikation

2) Anwendungstechnische Eigenschaften

Anwendungen:

Universalhochkrepp, Verpackungsklebeband, Abdecken bei Lackierarbeiten mit lufttrockenen Lacken, auch als Malerabdeckband, Kantenschutz an Rollen und sonstigem Versandgut.

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.