

Información sobre productos

71 01 160

KNIPEX CoBolt® S

Cortabulones compactos



- Altísima potencia de corte con una longitud manejable de 160 mm
- Cabeza pequeña y estilizada para una excelente accesibilidad
- Compacto y potente: corta bulones, clavos, remaches etc. hasta 4,4 mm de Ø
- Filo muy resistente y templado por inducción para alambres finos y duros, tornillos y muelles, dureza de los filos de aprox. 64 HRC
- Reducido esfuerzo por un eficiente mecanismo de multiplicación
- El material a cortar no se desliza debido al filo tratado con láser
- Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	71 01 160
EAN	4003773082668
Alicate	negro atramentado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	200 g
Dimensiones	160 x 45 x 14 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 5,3 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,4 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,2 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 3,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Compacto, ligero y fácil de llevar



Potente hasta en las puntas





Cabeza estilizada para una accesibilidad óptima

