


## Termékinformációk

# 97 49 14

### Krimpelő profil

DIN 46234 és DIN 46235 szerinti szigetetlen összenyomható, cső- és préssarukhoz, valamint DIN 46341 és DIN 46267 szerinti szigetetlen összenyomható összekötőkhöz, homlokillesztőkhöz és préselhető összekötőkhöz

- Alkalmazás: szigetetlen krimpelhető csatlakozósarukhoz, csöves és kompressziós kábelsarukhoz a DIN 46234 és a DIN 46235 szerint, valamint a szigetetlen krimpelhető aljzathoz és kompressziós csatlakozókhoz a DIN 46341 és a DIN 46267 szerint



### Általános

Cikkszám	97 49 14
EAN	4003773077756
Súly	37 g
Méret	50 x 17 mm

### Műszaki jellemzők

Alkalmazás	DIN 46234 és DIN 46235 szerinti szigetetlen összenyomható, cső- és préssarukhoz, valamint DIN 46341 és DIN 46267 szerinti szigetetlen összenyomható összekötőkhöz, homlokillesztőkhöz és préselhető összekötőkhöz
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 10 mm <sup>2</sup>
Fészkek száma	4
AWG	20 — 8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk