

Rollcart tafelwagen

draagvermogen 600 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158065



Rollcart Tafelwagens

Draagvermogen 600 kg

tafelwagen

- draagvermogen 600 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- etage(s) van hout
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 1200 x 1150 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	etagewagen	schuifbeugel	1 stuks

draagvermogen	600 kg	uitrichting duwbeugel	horizontaal
lengte laadvlak	1000 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte laadvlak	700 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etages aantal	4 stuks	banden	TPE
materiaal etage(s)	hout	materiaal behuizing	staal
whiteboardlijst	geen	wiel-Ø	200 mm
etage-inrichting	recht	wiellager	groefkogellager
hoogte	1200 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte	1150 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	700 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	gewicht	88 kg

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar