

## Lacont opvangbak

voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume  
210 l, hoogte x breedte x diepte 250  
x 1325 x 1320 mm, van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 201056



## Lacont Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 4 x 200 liter vat
- opvangvolume 210 l
- hoogte x breedte x diepte 250 x 1325 x 1320 mm
- zonder rooster
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten







## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	staal
type opvangbak	opvangbak	oppervlak	verzinkt
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	geen
capaciteit	4 x 200 liter vat	onderrijdbaar	ja
opvangvolume	210 l	onderrijdhoogte	100 mm
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	stapelbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	250 mm	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	1325 mm	gewicht	70 kg
diepte	1320 mm		

## Gerelateerde Producten

201077		vatenbak, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201078		vatenbak, voor 3 x 60 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201081		vatenbak, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met rollen, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201082		vatenbak, voor 3 x 60 liter vat, vatensteun met rollen, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201106		PE-bekleding voor opvangbak, voor 4 x 200 liter vat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid

235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm