

Rollcart étrier enfichable

hauteur x largeur 300 x 1200 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 203275



Rollcart Ridelles emboîtables pour chariot porte-panneaux et porte-panneaux

étrier enfichable

- hauteur x largeur 300 x 1200 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	accessoires	surface	finition peinture époxy
hauteur	300 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	1200 mm	Poids	1,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

504734



tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes

528761		<p>établi roulant, hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 1 armoire, 2 tablettes, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures</p>
530774		<p>tréteau de chantier, force 200 kg, hauteur x largeur 600 - 1000 x 970 mm, surface d'appui antidérapant et préservant le matériau, largeur x profondeur 970 x 115 mm, pliables pour un gain de place</p>