

## BS-ROLLEN

### hefroller

draagvermogen 400 kg, banden polyamide in wit, diameter x breedte 80 x 40 mm, naaf met kogellager, centrale rem, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 85 mm



**BS ROLLEN**

Artikelnummer: 222416

## BS-ROLLEN Hefroller

### statisch dynamisch maken





hefroller

- draagvermogen 400 kg
- banden polyamide in wit
- diameter x breedte 80 x 40 mm
- naaf met kogellager
- centrale rem
- behuizing van staal in grijs
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 85 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	oppervlak behuizing	verzinkt
roltype	hefroller	kleur behuizing	grijs
draagvermogen	400 kg	rem	centrale rem
banden	polyamide	totale hoogte	115-128 mm
elektrisch geleidend	nee	wielbreedte	40 mm
wiel-ø	80 mm	lengte plaat	105 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	85 mm
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen	afstand schroefgat	80x60 mm
bevestigingselement	plaat	kleur banden	wit
materiaal behuizing	staal	gewicht	2,15 kg

## Dit past ook bij ...

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken