

## **bott** **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 1 legbord, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating

**Artikelnummer: 231730**



### werkbank

- hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 20 mm
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 1 legbord
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- Leveringstoestand voorgemonteerd





## Technische details

meubeltype tafel

materiaal plaat multiplex

type tafel	werkbank	materiaal onderstel	staal
vorm onderstel	4-voetonderstel	oppervlak onderstel	m. poedercoating
hoogte	930 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1000 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	600 mm	verrijdbaar	nee
dikte plaat	20 mm	levering	voorgemonteerd
in hoogte verstelbaar	nee	gewicht	47,876 kg
werkbank uitrusting	1 legbord		

## Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen