

Casco inbouwwiel

draagvermogen 600 kg, diameter 160 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van aluminium

Artikelnummer: 243448



inbouwwiel

- draagvermogen 600 kg
- diameter 160 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	aluminium
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	dubbel kogellager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	600 kg	draadvangkappen	nee
banden	Polyurethaan	gewicht	1,25 kg
wiel-ø	160 mm		

