

Krause

ladder-bovenladder

STABILO® Professional

5 (4+1) treden met R13-laag, van aluminium

Artikelnummer: 244201



ladder-bovenladder




- 5 (4+1) treden met R13-laag
- diepte trede 80 mm
- breedte 450 mm
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- veilig in gebruik door borgbouten
- Tweecomponenten voetschakels aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 6,2 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest

- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| stijgtechniek | staande trap | belastbaar tot | 150 kg |
| laddertype | ladder-bovenladder | onderbouw | Tweecomponenten voetdoppen |
| materiaal | aluminium | in-/uitklapbaar | nee |
| treden aantal | 5 | verrijdbaar | nee |
| type trede/sport | treden met R13-laag | ladder voor op de trap | nee |
| diepte trede | 80 mm | certificering | TÜV getest |
| hoogte | 2250 mm | norm trbs (technische regels voo | TRBS 2121-2 |
| breedte | 450 mm | garantie | 10 jaar |
| veiligheidsuitrusting ladder | borgbouten | gewicht | 6,2 kg |
| sport-/dwarsverbinding | gefelsd | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 528213 |  | verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen |