

fetra roule-fûts

force 250 kg, Ø plateau 630 mm,
capacité 1 fût de 200 litres,
plateforme fermé avec bord en
acier, châssis avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes
pivotantes, 2 roulettes pivotantes
avec freins

Numéro d'article: 309778



fetra
Transportgeräte



fetra Roule-fûts

Force 250 kg

roule-fûts

- force 250 kg
- Ø plateau 630 mm
- capacité 1 fût de 200 litres
- plateforme fermé avec bord en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 80 mm
- avec bandage TPE sur jante polyamide
- moyeu avec palier lisse
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
	type de rouleur	roule-fûts	pneumatique TPE

charge	250 kg	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	non	matériau de jante	polyamide
diamètre de plateau	630 mm	roulement	palier lisse
capacité	1 fût de 200 litres	Ø de roue	80 mm
plateforme	fermé avec bord	hauteur	0 mm
matériau de plateforme	acier	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
barre directrice	non	Poids	15 kg