

RAPIDLIFT cric rouleur

capacité de levage 3000 kg, plage de levée 600 mm

Numéro d'article: 507461



RAPID
LIFT

RAPIDLIFT Cric rouleur

Modèle pour ateliers

cric rouleur






- capacité de levage 3000 kg
- plage de levée 600 mm
- garde au sol 130 mm
- plateau Ø 126 mm
- hydraulique avec fonction de levée rapide et soupape de sécurité
- poids 75 kg
- longueur 1245 mm
- levier amovible
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandage polyamide
- en acier avec laquage en RAL2002 orangé sang

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| appareil de levage | appareil de levage | levier | levier amovible |
| type de moyen de levage | cric rouleur | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| capacité de levage | 3000 kg | pneumatique | polyamide |
| hauteur de levage | 600 mm | matériau | acier |
| garde au sol | 130 mm | surface | laqué |

| | | | |
|---------------------|---------|---------|------------------------|
| diamètre de plateau | 126 mm | couleur | orangé sang // RAL2002 |
| longueur | 1245 mm | Poids | 75 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221159 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux |
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |