

## onderwagen voor kratten

draagvermogen 1000 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1200 x 800 mm,  
platform open, onderstel met  
slijtvaste kunststof coating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenkwielen en 2  
wielen met rem. zwenkwielen met  
rem, met elastiek-banden



Artikelnummer: 529655

## Onderwagen

### voor euronorm-bakken

onderwagen voor kratten

- draagvermogen 1000 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- onderstel met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenkwielen en 2 wielen met rem. zwenkwielen met rem
- met elastiek-banden

## Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	2 zwenkwielen en 2 wielen met rem
type roller	onderwagen voor kratten	banden	elastiek
draagvermogen	1000 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
euronorm	ja	lengte	1200 mm
lengte laadvlak	1200 mm	breedte	800 mm
breedte laadvlak	800 mm	oppervlak	kunststof coating
platform	open	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	gewicht	29 kg

**Dit past ook bij ...**

532929



palletopzetframe, van naaldhout, Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 800 mm, nuttige hoogte 200 mm

769235



pallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in zwart