

## Euronorm-stapelbak

hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 32 l, van polypropyleen in blauw, Wanden doorbroken, bodem doorbroken, Tweedelig scharnierdeksel

Artikelnummer: 880301



## Euronorm stapelcontainers

### met scharnierend klapdeksel

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm
- inhoud 32 l
- draagvermogen 35 kg
- belasting 300 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in blauw
- Wanden doorbroken, bodem doorbroken
- Bodem met versteviging door dubbele verstevigingsribben
- Tweedelig scharnierdeksel
- eenvoudig transport door open greep
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen



## Technische details

baktype Stapelbak



vloerconstructie doorbroken

euronorm	ja	bodemversteving door	dubbele verstevigingsribben
inhoud	32 l	draagvermogen	35 kg
hoogte	170 mm	last	300 kg
lengte	600 mm	plafond	ja
breedte	400 mm	type deksel	Tweedelig scharnierdeksel
materiaal	polypropyleen	geschikt voor levensmiddelen	ja
recyclebaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
stapelbaar	ja	draaginstallatie	open greep
nestbaar	nee	kleur	blauw
vouwbaar	nee	gewicht	2,6 kg
wandconstructie	doorbroken		

## Gerelateerde Producten

863801		zegel, voor Euronorm-stapelbak
863812		onderwagen, voor Euronorm-stapelbak, lengte x breedte 620 x 420 mm, onderstel in blauw

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag