

aluminium steekwagen

RuXXac Business

draagvermogen 125 kg, steekplaat
breedte x diepte 490 x 250 mm, snel
en plaatsbesparend inklapbaar,
wielen met polymeer-banden

Artikelnummer: 998775



2 YEARS
WARRANTY



Inklapbare steekwagen RuXXac Business

Business

aluminium steekwagen

- draagvermogen 125 kg
- steekplaat breedte x diepte 490 x 250 mm
- hoogte x breedte 1030 x 490 mm
- snel en plaatsbesparend inklapbaar
- ladingbeveiliging door spanband
- constructie van Aluminium/staal/kunststof
- met neerklapbare beugelgreep
- wielen met polymeer-banden
- wiel Ø 180 mm
- wielnaaf met walslager
- 2 jaar garantie



Technische details

transporttoestel transportwagen

ladingbeveiliging spanband

type kar	zakkensteekwagen	banden	polymeer
draagvermogen	125 kg	wiel-ø	180 mm
breedte schep	490 mm	wiellager	walslager
diepte schep	250 mm	veiligheidsgreep	nee
materiaal	Aluminium/staal/kunststof	hoogte	1030 mm
in-/uitklapbaar	ja	breedte	490 mm
klapfunctie	snel en plaatsbesparend in-uitklapbaar	garantie	2 jaar
trapslede	nee	gewicht	6,2 kg

Dit past ook bij ...

149740



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten