


## TYP K-MESSFÜHLER (NICR-NI) MIT MINI-FLACHSTECKER

-65 °C  
+400 °C

**GTE 130 OK**

Art.-Nr. 601483  
Einstechfühler, ohne Kabel  
-65..+400 °C




Wechselfühler ohne Kabel, für weichplastische Medien  
Federnes V4A-Rohr mit  $\varnothing$  1,5 mm schlanker Einstechspitze, Mini-Flachstecker  
starr verbunden

Ansprechzeit  $T_{90}$ : Wasser 0,4 m/s < 1 s

-200 °C  
+1150 °C

**GTT-15-150**

Art.-Nr. 607552  
Mantel-Thermoelement Typ K (NiCr-Ni), Tauchfühler  
-200..+1150 °C



für Luft, Gase, Flüssigkeiten  
Mantel-Thermoelement mit Inconel 600-Mantelrohr  $\varnothing$  1,5 mm, biegsam, Mini-  
Flachstecker starr verbunden

Ansprechzeit  $T_{90}$ : Wasser 0,4 m/s ca. 3 s


+50 °C  
+1550 °C

**GBF 1550**

Art.-Nr. 603037  
Bunsenbrennerfühler Typ S  
+50..+1550 °C

FÜR HOHE  
TEMPERATUREN

Tagespreis anfragen




Fühlerspitze darf direkt in die Flamme gehalten werden  
V4A-Rohr  $\varnothing$  8 mm, mit abgesetztem Keramikrohr  $\varnothing$  5,5 mm, Kunststoffgriff,  
Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit  $T_{90}$ : ca. 2 s

-65 °C  
+550 °C

**GF 1TK-T3**

Art.-Nr. 609695  
kompakter Typ K Handfühler mit Silikonhandgriff,  $\varnothing$  3 mm Tauchfühler  
-65..+550 °C, Typ K, Klasse 1



Tauchspitze  $\varnothing$  3 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff -50..+250 °C, 1 m Silikonkabel -50..+200 °C, Fühlerspitze und Silikongriff IP67, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit  $T_{90}$ : Wasser 0,4 m/s < 2 s, Luft 2 m/s ca. 40 s


**VARIANTE:****GF 1TK-T3-LE**

Art.-Nr. 609696  
kompakter Typ K Handfühler mit Silikonhandgriff mit losen Enden

-65 °C  
+550 °C

**GF 1TK-E3**

Art.-Nr. 609697  
kompakter Typ K Handfühler mit Silikonhandgriff,  $\varnothing$  3 mm Einstechfühler  
-65..+550 °C, Typ K, Klasse 1



Einstechspitze  $\varnothing$  3 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff -50..+250 °C, 1 m Silikonkabel -50..+200 °C, Fühlerspitze und Silikongriff IP67, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit  $T_{90}$ : Wasser 0,4 m/s < 2 s, Luft 2 m/s ca. 40 s


**VARIANTE:****GF 1TK-E3-LE**

Art.-Nr. 609698  
kompakter Typ K Handfühler mit Silikonhandgriff mit losen Enden

-65 °C  
+550 °C

**GF 1TK-E1.5**

Art.-Nr. 609699  
kompakter Typ K Handfühler mit Silikonhandgriff,  $\varnothing$  1,5 mm extra dünner  
Einstechfühler  
-65..+550 °C, Typ K, Klasse 1



Einstechspitze  $\varnothing$  1,5 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff -50..+250 °C, 1 m Silikonkabel -50..+200 °C, Fühlerspitze und Silikongriff IP67, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit  $T_{90}$ : Wasser 0,4 m/s < 1 s, Luft 2 m/s ca. 15 s


**VARIANTE:****GF 1TK-E1.5-LE**

Art.-Nr. 609700  
kompakter Typ K Handfühler mit Silikonhandgriff mit losen Enden

-65 °C  
+400 °C

**GF 1TK-L3**

Art.-Nr. 611299  
kompakter Typ K Handfühler mit Silikonhandgriff,  $\varnothing$  3 mm Luftfühler für saubere  
Medien  
-65..+400 °C, Typ K, Klasse 1



(bei verschmutzten Medien GF 1TK-T3 verwenden), gelochtes V4A-Rohr  $\varnothing$  3 mm, Messelement frei angeordnet, schwarzer Silikongriff -50..+250 °C, 1 m Silikonkabel -50..+200 °C, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit  $T_{90}$ : Luft 2 m/s ca. 15 s

**VARIANTE:****GF 1TK-L3-LE**

Art.-Nr. 611300  
kompakter Typ K Handfühler mit Silikonhandgriff mit losen Enden