



Universal-Ventilabsperrungen - ein Gerät für verschiedenste Anwendungen

■ ideal zum Absperren von Kugelhähnen und Drosselventilen

- individuell einstellbarer Haken passt auch auf geschlossene Rohrklemmen und große Griffe
- zum Absperren von geöffneten und geschlossenen Ventilen
- aus Stahl und Nylon für lange Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien
- passend für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 9 mm und einer Bügellänge von mindestens 20 mm

Verriegeln von Drosselventilen mit der Universal-Ventilabsperung: Der Haken wird am Griff des Drosselventils angebracht. Die Ventilstellung kann nicht mehr verändert werden.

Kleine Ventilabsperung: Hebelstärke 19 mm, große Ventilabsperung: Hebelstärke 32 mm.



Mit dem separat erhältlichen Blockierstab kann das Gerät auch zum Absperren von Kugelhähnen verwendet werden.

Typ	kleine Ventilabsperung	kleiner Blockierstab	große Ventilabsperung	großer Blockierstab
Bestellnummer	209-708-J9	209-710-J9	209-709-J9	209-711-J9

Maximale Hebelbreite (Breite des Hebels eines Kugelhahns oder Griff eines Drosselventils): kleine Ventilabsperung (Art. 209708) max 25 mm, große Ventilabsperung (Art. 209709) max 41 mm

Absperrung für elektrisch/pneumatische Verbindungen

- Platz für elektrische Steckverbindungen mit einem Durchmesser von bis zu 89 mm und einer Länge von 127 mm
- auch für Luftschlauchanschlüsse geeignet
- hergestellt aus Polystyrol
- passend für bis zu 4 Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 7 mm und einer Bügellänge von mindestens 20 mm



Bestell-Nr. 209-739-J9

Absperrungen von Steckerverbindungen

- einfach einzusetzen
- wirksam gegen unbefugten oder unachtsamen Einsatz von elektrischen Geräten
- passend für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 7 mm und einer Bügellänge von mindestens 20 mm



Typ	Kabeldurchmesser max. 10 mm	Kabeldurchmesser max. 22 mm
Bestellnummer	209-741-J9	209-751-J9

Absperrungen von industriellen Steckverbindungen

- sichert effektiv alle industriellen Steckverbindungen
- passend für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 7 mm und einer Bügellänge von mindestens 20 mm
- kleine Absperrung: für Steckverbindungen, max. 70 mm Ø, max. Länge 120 mm, Kabel Ø max. 25 mm
- große Absperrung: für Steckverbindungen, max. 100 mm Ø, max. Länge 250 mm, Kabel Ø max. 35 mm



Typ	bis zu 25 mm Kabeldurchmesser	bis zu 35 mm Kabeldurchmesser
Bestellnummer	209-742-J9	209-743-J9

Mehrfach Schließbügel

- zum Einhängen von bis zu 6 Schlössern, so können mehrere Personen gemeinsam eine Anlage sichern

- aus vinylbeschichtetem rostfreiem Stahl
- passend für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 9,5 mm und einer Bügellänge von mindesten 20 mm



Typ	Bügelring Durchmesser 25 mm	Bügelring Durchmesser 38 mm	Bügelring Durchmesser 25 mm	Bügelring Durchmesser 38 mm
Farbe 1	rot	rot	gelb	gelb
Bestellnummer	209-698-J9	209-699-J9	209-700-J9	209-701-J9