


ZARGES

Anlegeleiter

Seventec L

Aufstieg einseitig, 10
Riffelblechstufe(n), Holmlänge 2,54
m, Aus Aluminium, natur

Artikelnummer: 225089



ZARGES Anlegeleiter Seventec L

hoher Komfort und Stabilität

Anlegeleiter

- Aufstieg einseitig
- 10 Riffelblechstufe(n)
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,45 m
- Holmlänge 2,54 m
- Stufentiefe 85 mm
- Breite 400 mm
- Stufen-Holm-Verbindung 7-fach vernietet
- Kunststoff-Fuß am Holmende
- Aus Aluminium, natur
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 7,2 kg
- gemäß EN 131

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Ausführung	einteilig
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	7-fach vernietet
Holmlänge	2,54 m	belastbar bis	150 kg
Arbeitshöhe	3,45 m	Oberfläche Holme	natur
Stufen Anzahl	10	Unterbau	Kunststoff-Fuß
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Nutzung	einseitig
Tiefe Stufen	85 mm	Norm	EN 131
Breite	400 mm	Gewicht	7,2 kg